

PROYECCION FERRITICO DGS (Acero inoxidable A430)

BRAZOS ESTANDAR ACERO INOXIDABLE FERRITICO DGS ELITE STAY APERTURA SUPERIOR (PROYECCION)		RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM					
CODIGO	DESCRIPCION	ALTURA	ANCHO MAX	PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
H-01571-08-0-0	BRAZO PROY DGS F.8" 12K/60° 200-350	200 - 350	1200	12	12 - 14	203	60°
H-01571-10-0-0	BRAZO PROY DGS F.10" 16K/85° 275-400	275 - 400	1200	16	12 - 14	254	85°
H-01571-12-0-0	BRAZO PROY DGS F.12" 21K/85° 350-550	350 - 550	1200	21	12 - 14	305	85°
H-01571-16-0-0	BRAZO PROY DGS F.16" 22K/85° 500-750	500 - 750	1200	22	12 - 14	406	85°
H-01571-20-0-0	BRAZO PROY DGS F.20" 24K/55° 700-1000	700 - 1000	1200	24	12 - 14	508	55°
H-01571-24-0-0	BRAZO PROY DGS F.24" 26K/38° 850-1200	850 - 1200	1200	26	12 - 14	610	38°
H-01581-24-0-0	BRAZO PROY DGS F.24" 35K/38° 610-1200	610 - 1200	1200	35	12 - 14	610	38°
H-01582-24-0-0	BRAZO PROY DGS F.24" 50K/38° 610-1500	610 - 1500	1500	50	12 - 14	610	38°

En Brazos Ferríticos de 24 pulgadas tenemos la mayor cobertura en peso (26, 35 y 50 kg.)

PROYECCION FERRITICOS G-U

		RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM					
CODIGO	DESCRIPCION	ALTURA	ANCHO MAX	PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
L-10014-03-P-1	BRAZO PROY G-U UK F.12" 20K/65°	550	1200	20kg	13kg	305	65°
L-10014-04-P-1	BRAZO PROY G-U UK F.16" 24KG/52°	750	1200	24kg	13kg	406	52°
L-10014-05-P-1	BRAZO PROY G-U UK F.16" 30KG/52°	1000	1200	30kg	13kg	508	42°
L-10014-06-P-1	BRAZO PROY G-U UK F.16" 36KG/52°	1200	1200	36kg	13kg	610	37°

PROYECCION AUSTENITICO (Acero inoxidable A304)

BRAZOS ESTANDAR ACERO INOXIDABLE AUSTENITICOS DGS ELITE STAY APERTURA SUPERIOR (PROYECCION)		RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM					
CODIGO	DESCRIPCION	ALTURA	ANCHO MAX	PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
H-01566-08-0-0	BRAZO PROY DGS A.8" 12K/60° 200-350	200 - 350	1200	12	12 - 14	203	60°
H-01566-10-0-0	BRAZO PROY DGS A.10" 16K/85° 275-400	275 - 400	1200	16	12 - 14	254	85°
H-01566-12-0-0	BRAZO PROY DGS A.12" 21K/85° 350-550	350 - 550	1200	21	12 - 14	305	85°
H-01566-16-0-0	BRAZO PROY DGS A.16" 22K/85° 500-750	500 - 750	1200	22	12 - 14	406	85°
H-01566-20-0-0	BRAZO PROY DGS A.20" 24K/55° 700-1000	700 - 1000	1200	24	12 - 14	508	55°
H-01566-24-0-0	BRAZO PROY DGS A.24" 26K/38° 850-1200	850 - 1200	1200	26	12 - 14	610	38°
H-01579-24-0-0	BRAZO PROY DGS A.24" 35K/38° 610-1200	610 - 1200	1200	35	12 - 14	610	38°
H-01580-24-0-0	BRAZO PROY DGS A.24" 50K/38° 610-1500	610 - 1500	1200	50	12 - 14	610	38°

PROYECCION HEAVY DUTY AUSTENITICO G-U

BRAZOS REFORZADO HD AUSTENITICO G-U APERTURA SUPERIOR (PROYECCION)		RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM					
CODIGO	DESCRIPCION	ALTURA	ANCHO MAX	PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
C-90515-05-P-8	BRAZO PROY G-U HD 16"/73K/27°/790-1100	1100	--	76	16,5	406	27°
C-90517-05-P-8	BRAZO PROY G-U HD 20"/95K/27°/1000-1600	1600	--	95	16,5	508	27°
C-90519-05-P-8	BRAZO PROY G-U HD 24"/105K/23°/1300-2000	2000	--	105	16,5	610	23°

En Brazos Austeníticos de 24 pulgadas tenemos la mayor cobertura en peso (26, 35, 50 y 115 kg.)

Brazo RESTRICTOR

CODIGO	DESCRIPCION
H-01569-06-0-0	BRAZO RESTRICTOR DE APERTURA 6"
H-01569-10-0-0	BRAZO RESTRICTOR DE APERTURA 10"

Restrictor



BISAGRAS ocultas

CODIGO	DESCRIPCION	DATOS ADICIONALES
6-34229-00-0-1	BISAGRA OCULTA UNI-JET PARTE HOJA	ESTANDAR
9-40565-06-0-1	BISAGRA OCULTA UNI-JET PARTE MARCO	SEGUN PERFIL
9-41850-00-0-1	BISAGRA OCULTA MARCO UNI-JET M 24X8	SEGUN PERFIL
9-40565-07-0-1	BISAGRA OCULTA MARCO	SEGUN PERFIL
9-40871-04-0-1	BISAGRA OCULTA MARCO UNI-JET	SEGUN PERFIL
9-40866-00-0-1	BISAGRA OCULTA MARCO, R13	SEGUN PERFIL



Brazos DGS made in England




Diferencia de brazo Ferrítico y Austenítico



Brazos FERRITICOS acero A430
recomendados para zonas y
ambientes normales.



Brazos AUSTENITICOS acero A304
Para zonas de alta humedad, alta salinidad
y mayor resistencia a la corrosión.



Ventana de proyección



CODIGO	DESCRIPCION
E-19470-00-0-6	POSICIONADOR DE HOJA NEGRO / G-U
L-19470-00-0-6	POSICIONADOR DE HOJA NEGRO
L-19470-00-0-7	POSICIONADOR DE HOJA BLANCO

*Se recomiendan 2 por ventana



Recomendamos usar tornillos con acabado ferGUard en la instalación de
brazos austeníticos.